

# Genius D500

## Ósmosis inversa flujo directo

- » Equipo de funcionamiento automático. Diseñado para su instalación debajo de la fregadera.
- » Incluye grifo dispensador de caño largo cromado.
- » Cartuchos encapsulados de acceso frontal, para una mayor comodidad e higiene en el mantenimiento: sólo un giro de 90°.
- » Sistema de filtración por ósmosis inversa 5 etapas. Filtro de sedimentos y GAC, membrana O.I. 500 gpd y posfiltro carbón + remineralizador.
- » **SIN DEPÓSITO ACUMULADOR.** No requiere tanque de acumulación para su funcionamiento. Permite su conexión si fuese necesario.
- » Conexiones hidráulicas fácilmente accesibles, por la parte superior.
- » Sistema autolavado. Optimiza el rendimiento y garantiza la calidad del agua tratada. Permite realizar un flushing adicional simplemente pulsando un botón.
- » LEDs indicativos del estado de cartuchos:
  - azul: funcionamiento óptimo.
  - rojo: necesidad de cambio de cartucho.
- » Completamente ensamblado. Incluye tubos y accesorios de instalación.
- » Conductividad máxima (20°C) 2.500 µS/cm.
- » Límites presión de trabajo:
  - mínima 1,5 bar.
  - máxima 5,0 bar.
- » Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- » Alimentación eléctrica 220-24V DC.
- » El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- » **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**



Conversión



Flujo directo



Green friendly

### » LEDs indicativos del estado de los cartuchos:

- azul: funcionamiento óptimo.
- rojo: necesidad de cambio de cartucho.

| Modelo      | Producción    | Conversión | Membrana | Bomba | Rechazo Sales |
|-------------|---------------|------------|----------|-------|---------------|
| Genius D500 | 1,5-1,7 l/min | >60%       | 500 gpd  | Sí    | >90%          |

| Modelo      | Código | Cat. | Emb. |
|-------------|--------|------|------|
| Genius D500 | 305155 | 30D  | 1    |

| Recambios                                     | Código | Cat. | Emb. |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|
| Prefiltro 2 en 1, Sedimentos+Carbón           | 305165 | 30D  | 1    |
| Membrana O.I. 500 gpd                         | 305166 | 30D  | 1    |
| Posfiltro Doble Etapa: Carbón+Remineralizador | 305167 | 30D  | 1    |

